

Grenlinjens fastsättningsstruktur på trä/betong

Data Solutions



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Svivelmuttern accepterar M10 eller M12 gängstång

Fastsätts i trä eller betong och godkännande för betong med sprickor behövs inte

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Stångstorlek (RS)	Höjd (H)	Längd (L)
CSBBRS2MEG	402240	Stål	Elektro galvaniserad	10, 12	28.2mm	40.4mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Skruvlängd (L)	Borrkronans diameter
CSBBRS2MEG	402240	26.9mm	44.5mm	5mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE