

# Kabelspole

## Data Solutions



### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Kapas till längd efter behov

Försträckt förbindningskabel

Certifierad kemiskt kompatibel med CPVC -rörsystem

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021

### SPECIFIKATIONER

**Slutför:** Förgransad; Målade

**Material:** Stål

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Storlek på stag | Diameter | Kabellängd | UL-listad belastning | Färg |
|---------------|---------------|-----------------|----------|------------|----------------------|------|
| CSB12CBL      | 402190        | #12             | 2.4mm    | 76.2m      | 1859N                | Röd  |
| CSB18CBL      | 402191        | #18             | 3.2mm    | 76.2m      | 3434N                | Vit  |
| CSB36CBL      | 402192        | #36             | 4.8mm    | 76.2m      | 8490N                | Blå  |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kabeln är pulverlackerad.

FBC™-systemkompatibel indikerar att denna produkt har testats och övervakas löpande för att säkerställa dess kemiska kompatibilitet med FlowGuard Gold®, BlazeMaster®- och Corzan®-rörssystem och produkter tillverkade med TempRite®-teknik." "Den FBC-systemkompatibla logotypen, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® och TempRite® är varumärken som tillhör Lubrizol Advanced Materials, Inc. eller dess dotterbolag.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**