

Kabel till nät av Rail Complete Welder, ström

Data Solutions



DESIGN

Komplett livsvetsningsenhet utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Material: Grafit; Stål; Termoplast

Typ av förbindningsterminal: V

Table 1/1

Katalognummer	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
PBWH301RH	UIC60	50 mm ² koncentrisk	8.89mm	T20	Höger hand.
PBWT202JRH	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Höger hand.
PBWT202JLH	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Vänster hand.
PBWT20X5RH	85 lb till 141 lb T- Rail sektioner	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Höger hand.

Katalognummer	Typ av järnväg	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
PBWT20X5LH	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Vänster hand.
PBWT202WLH	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Vänster hand.
PBWT202WRH	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Höger hand.
PBWT203SLH	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Vänster hand.
PBWT203SRH	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Höger hand.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE