

Kabel till nät av endast skena, signal

Data Solutions



DESIGN

Utbytesform utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

SPECIFIKATIONER

Typ av järnväg: 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner

Material: Grafit

Table 1/1

Katalognummer	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
SBW3150BRH	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	Höger hand.
SBB200CRH	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Höger hand.
SBB200CLH	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Vänster hand.
SBW3150BLH	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	Vänster hand.
SBB200YLH	Fliken 1 tum	16 mm ² koncentrisk	5.18mm	T21, TB5	Vänster hand.

Katalognummer	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering
SBB200YRH	Fliken 1 tum	16 mm ² koncentrisk	5.18mm	T21, TB5	Höger hand.
SBB200XRH	Fliken 1 tum	25 mm ² flertrådig	6.6mm	TB5, T21	Höger hand.
SBB200PRH	Fliken 1 tum	35 mm ² flertrådig	7.75mm	TB5, T21	Höger hand.
SBB200PLH	Fliken 1 tum	35 mm ² flertrådig	7.75mm	TB5, T21	Vänster hand.
SBWW6RH	Fältarbete	50 mm ² solid	8mm	T21	Höger hand.
SBWW6LH	Fältarbete	50 mm ² solid	8mm	T21	Vänster hand.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE