

Cool Wall Rack, svart, DCHL-B.

Data Solutions



nVent data Solutions kylvägg är en modulär stödstruktur som utformats för att driftsätta och driftsätta kylboxar på bakdörrarna med full kapacitet utan att behöva förlita sig på en byggnadsstruktur för stabilitet. Den permanenta strukturen gör att nätverksskåp kan rullas direkt upp i rack och säkras med en klämma för enkel rack-och-rulle positionering.

DESIGN

ram i mjukt stål med 10 gauge, svetsad konstruktion med invändig fläns i mjukt stål med 12 gauge.

Enkel installation för att möjliggöra installation av en person. Utformad för att förankras i golvet för självförsörjning.

Monteringspunkter finns för att stödja kabelbanan ovanför.

Gangable-funktioner för att stödja en komplett fläktväggsdesign för rack- och rullinstallationer.

Integreras direkt med standard nVent RDHX Pro utan modifikationer samt med andra racktillverkare från tredje part.

Beprövad UL-stabilitetsklassad lösning för att garantera säkerheten.

Kompatibel med övre och nedre matningsapplikationer med en upphöjd golvslang.

Finish inkluderar RAL9005 (svart).

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilj	Bredd	Djup	Höjd	Skyddsklass
DWC42U600B	Värmeväxlare för luft/vätska	Kylning	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750B	Värmeväxlare för luft/vätska	Kylning	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800B	Värmeväxlare för luft/vätska	Kylning	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U600B	Värmeväxlare för luft/vätska	Kylning	600mm	368mm	2313mm	UL2416

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilj	Bredd	Djup	Höjd	Skyddsklass
DWC48U750B	Värmeväxlare för luft/vätska	Kylning	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800B	Värmeväxlare för luft/vätska	Kylning	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/2

Katalognummer	Material	Färg	Färgkod	Slutför	Tjocklek	Vikt
DWC42U600B	Mjukt stål	Svart	RAL 9005	Pulverlackerad	2.59mm	40.82kg
DWC42U750B	Mjukt stål	Svart	RAL 9005	Pulverlackerad	2.59mm	45.36kg
DWC42U800B	Mjukt stål	Svart	RAL 9005	Pulverlackerad	2.59mm	49.9kg
DWC48U600B	Mjukt stål	Svart	RAL 9005	Pulverlackerad	2.59mm	49.9kg
DWC48U750B	Mjukt stål	Svart	RAL 9005	Pulverlackerad	2.59mm	54.43kg
DWC48U800B	Mjukt stål	Svart	RAL 9005	Pulverlackerad	2.59mm	58.97kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE