

Elektrisk jordbar, Obelagd, 22 Connections, 2 Number of Disconnects, 1,400 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EEB22C506D2A



DESIGN

Erbjuder en praktisk, en-punkts jordnings- och förbindningsplats.

Samlingsskenor med frånkopplingslänkar möjliggör bekväm testning av jorduttagssystemet

Hög konduktivitet, hård dragen, elektrolytisk segpolad koppar enligt EN 13601

Inkluderar halogenfria polyamidisolatorer, hårdvara och monteringskonsoler i rostfritt stål (EN 1.4401).

Skräddarsydda skenor kan designas och tillverkas till kundens specifikationer

PRODUKTATTRIBUT

Överensstämmer med.: IEC® EN 62561-1:2017 KLASS H.

Material: Koppar

Slutför: Nakna

Antal anslutningar: 22

Antal frånkopplingar: 2

Gängstorlek (TS): M10

Höjd (H): 94mm

Längd (L): 1400mm

Bredd 1 (W1): 100mm

Bredd 2 (W2): 50mm

Tjocklek (T): 6mm

A.: 50mm

Enhetens vikt: 6.55kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Förtennad yta är 8 mikrometer enligt ASTM B545 Service Class "C" för korrosiva miljöer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE