


Jordsamlingsskena, w/Insulators and Brackets, JJ, 381 mm x 51 mm x 6,4 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EGBA14215JJ



Ordentlig bindning är absolut nödvändigt för att skapa ett ekvipotentialplan mellan servicejord och utrustningen vid fel och tillfälliga förhållanden. Detta ekvipotentialplan ger en spänningsdifferential nära noll som skyddar människor och utrustning vid sådana händelser. Jordningsskenan är den mest populära bindningsprodukten som används idag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Erbjuder en praktisk, en-punkts jordnings- och förbindningsplats.

Ledarna svetsas på skenan med nVent ERICO Cadweld exotermisk anslutning eller fästs mekaniskt med hjälp av jordningsklämmor

Skräddarsydda skenor kan designas och tillverkas till kundens specifikationer

PRODUKTATTRIBUT

Material: Koppar

Konfiguration av samlingsskena: Samlingsskena, isolatorer och fästen

Hålmönster: JJ Hole Pattern

Storlek på monteringshål: 11.1mm

Längd (L): 381mm

Bredd (W): 51mm

Tjocklek (T): 6.4mm

Tennplätering: Nej

Pigtail ingår: Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION


Diagrammen är representativa för hela mönstret. Antalet hål beror på jordsamlingsskenans längd.

Ytterligare konfigurationer finns tillgängliga för specialbeställning. Observera att specialbeställningar kan orsaka extra ledtid.

EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K		
EGB	Beteckning på ERICO jordsamlingsskena	
A	Konfiguration	A: Samlingsskena, Isolatorer och fästen B: Samlingsskena och fästen C: Endast samlingsskena D: Samlingsskena och isolatorer
14	Tjocklek (")	14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4	Bredd (")	
12	Längd (")	Avrundat till närmaste tum, 144" max
CC	Hålmönster	Diagrammen är representativa för hela mönstret. Antalet hål beror på jordsamlingsskenans längd.
T*	Tennplätering	
1T*	ERICO kabelkod	1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin 2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K*	Kabellängd (fot)	A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16 P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38

* Tom om ingen

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE