

Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 100 mm, 65 mm sexkantbredd, M12 gänga

Data Solutions

KATALOGNUMMER

ISOTP100M12



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogen free

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

RoHS compliant

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 548680

Material: Stål; Glasfiberförstärkt polyamid

Yta: Elförzinkat

Arbetstemperatur: -40 to 130°C

Brandklassning: UL® 94V-0

Uppfyller: IEC® 60695-2-11 (glödtrådtest 960 °C)

Dielektrisk styrka, IEC 61439.1: 3 500 V AC vid 1 min.

Dielektrisk styrka, UL: 1500

Isoleringsspänning: 1000; 1500

Höjd (H): 100mm

Sexkantsbredd (W): 65mm

Djup (D): 75mm

Trådstorlek (TS): M12

Tråddjup (TD): 20mm

Diameter (Ø): 46mm

Statisk belastning 1 (F1): 3000daN

Statisk belastning 2 (F2): 1000daN

Enhetsvikt: 0.48kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Creepage and clearance distances need to be in accordance with the relevant application standard.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE