

Lågspänningsisolatorer, metrisk gänga, 75 mm, 65 mm sexkantbredd, M12 gänga

Data Solutions

KATALOGNUMMER

ISOTP75M12



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogenfri

Uppfyller RoHS

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 548640

Material: Stål; Glasfiberförstärkt polyamid

Slutför: Elektrogalvaniserad

Arbetstemperatur: -40 to 130°C

Brandklass: UL® 94V-0

Överensstämmer med.: IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C)

Dielektrisk styrka, IEC 61439,1: 3500 V AC vid 1 min.

Dielektrisk styrka, UL: 1500

Isolationsspänning: 1000; 1500

Höjd (H): 75mm

Sexkantig bredd (W): 65mm

Djup (D): 75mm

Gängstorlek (TS): M12

Gängdjup (TD): 20mm

Diameter (Ø): 51mm

Statisk belastning 1 (F1): 3000daN


Statisk belastning 2 (F2): 1600daN

Enhetens vikt: 0.47kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Creepage and clearance distances need to be in accordance with the relevant application standard.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE