

Formklämma för skena, justerbar, T20 Type de poste à souder, 89 mm Taille du moule, 600 mm Max Jaw Opening

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBC105P



DESIGN

Kan justeras för många olika tillämpningar inklusive korsningar och växlar

Lätt och enkel att använda

Kan även användas på standard (enkel) skena

SBC105RR ger högre säkerhet utan vassa profiler och reflextejp för bättre synlighet

PRODUKTATTRIBUT

Svetstyp: T20

Formstorlek: 89 mm

Käftöppning: 600mm max

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE