

Flat flätad strömshunt, 400 mm², 400 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBC400X400



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 564500

Material: Koppar

Slutför: Konserverad

Kabeldiameter: 0.15mm

Tvärsnitt: 400mm²

ΔT 30 K.: 853A

ΔT 50 K.: 1131A

Längd (L): 400mm

A.: 85mm

B.: 80mm

C.: 11mm


2 bar strömoefficient: 1.6

Enhetens vikt: 2.2kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE