

Dubb till skena sats, RI52, RI59, 49,27 mm, 9,5 mm dia, 3/8 UNC Thread

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBK244



DESIGN

Ger material till direkt anslutning av dubb till nolla för skenliv med hjälp av den exotermiska processen

Satsen innehåller en nVent ERICO Cadweld formplacerare, formrengöringsverktyg, flinttändare, dubbar, brickor och muttrar

PRODUKTATTRIBUT

Material: Grafit; Kiselbrons; Rostfritt stål 302 (EN 1.4324); Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)

Rälstyp: RI52; RI59

Antal anslutningar: 1

Minsta antal order: 50

Formserie: HV Mold Family

Längd (L): 49.27mm

Diameter (Ø): 9.5mm

Trådstorlek (TS): 3/8 TUM UNC

Bultar: Rostfritt stål (1)

Brickor: 3/8-tums kisellåsbricka i brons (1)

Muttrar: 3/8 tum – 16 UNC silikon, sexkantsmutter, brons (1)

Endast form: Nej

Ersättningsform: PBHV12A003

Svetsmaterial: PB65, säljs separat

Handtagsklämma: L160, säljs separat


Sats: Ja

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Svetsram säljs separat.

Ett avstånd mellan ledningarna kan vara nödvändigt. Se formens märkning för mer information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE