

Kabel till järnvägsräls endast form, signal, 1" Tab Bond Terminal Style, 25 mm² Stranded, Höger sida

Data Solutions

KATALOGNUMMER

SBB200XRH



DESIGN

Utbytesform utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

PRODUKTATTRIBUT

Material: Grafit

Typ av järnväg: 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner

Typ av förbindningsterminal: Fliken 1 tum

Ledarstorlek: 25 mm² flertrådig

Ledarens ytterdiameter, nominell: 6.6mm

Svetstyp: TB5; T21

Orientering: Höger hand.

Endast form: Ja

Svetsmaterial: SB32, säljs separat

Ledarhylsa: SBS09C, säljs separat

Fästklämma: S119, säljs separat

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE