

4-poligt distrib.block med gängade stänger, flat, 400 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

TRC-400A



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Klar att använda vid uppackning, sparar monteringsstid och arbete

Uppfyller RoHS

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 563180

Material: Koppar; Glasfiberförstärkt polyamid; Plexiglas

Max. arbetsspänning, IEC (UI): 1000

Kortslutningsström (IPK): 118kA

Kortfristig resistansström (Icw) 1s.: 28kA

Antal anslutningar på ledningssidan: 1

Antal anslutningar på lastsidan: 10

Gängstorlek 1 (TS1): M6

Gängstorlek 2 (TS2): M10

Djup (D): 50mm

Höjd (H): 338 – 390mm

Bredd (W): 260mm

A.: 290mm

Enhetens vikt: 2.65kg

Brandklass: UL® 94V-0


Överensstämmer med.: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11-(glödtrådens test vid 960 grader C)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Thread Size 2 represents input plug.

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE