

Modulär 24 U 1330H 1500 W 700D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

10149-584



nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder och vandalism, vilket säkerställer kontinuitet i driften. Modulär konstruktion möjliggör flera konfigurationer i storlek och funktion tillsammans med flera kylningsalternativ.

DESIGN

Aluminiumprofilram med avtagbar, dubbelväggig beklädnad

IP 55 eller NEMA 12~

Dubbla väggar

Omfattande sortiment av 19-tums skåptillbehör

Åtkomst till skåpet framifrån, alla sidor är möjliga på begäran

100 mm hög sockel, 200 och 300 mm möjligt

Topplöck med galler, kan uppgraderas med fläktar eller A/C-enhet

RAL 7035 pulverlackering, andra färger på begäran

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Utomhusskåp

Produktfamilj: Modulär

Rackhöjd: 24U

Höjd: 1330mm

Bredd: 1500mm

Djup: 700mm

Väggtyp: Dubbelvägg

Dörrtyp: Vanligt; Dubbeldörr

Kylning: Passiv

EMC-skärmning: Tillval

Förpackningskvantitet: 1

Batterifack: Tillval

Inbrottsskydd: Tillval

Slutför: Pulverlackerad

Rammaterial: Aluminium

Material: Aluminium; Stål

Sockelhöjd: 100mm

Monteringskonfiguration: Tillval

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Höjdmått är utan sockel.

QW = specifik värmeavledningskapacitet enligt ETSI en 300 019-1-4.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE