

Varistar CP serverskåp, RAL 7021, med hjul, 42 U, 2000H, 800W, 1200D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

10630-022



Svetsad stålram för höga dynamiska lastkrav. Förberedd för 19-tums integrering av IT-tillgångar.

DESIGN

Förkonfigurerad, klar att använda skåp

Hög dynamisk belastning 1000 kg med integrerade hjul, statisk lastkapacitet upp till 1600 kg

Kapslingsklass IP 20

Installation av olika IT-utrustning möjlig

Integrerade luftpaneler för kylning framifrån och bakåt

Kan enkelt integreras i gånginneslutningssystem

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 42U

Höjd: 2000mm

Beklädnadsmaterial: Stål

Bredd: 800mm

Beklädnad färg: Svart grå

Djup: 1200mm

Förpackningskvantitet: 1

Dynamisk belastning: 1000kgf

Färgkod för beklädnad: RAL 7021

Slutför: Pulverlackerad

Rammaterial: Stål

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Rack

Statisk belastning: 1600kg

Typ: Mobil

Net Weight: 168.95kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE