


# Varistar CP flyttbart kabinettsram, 33 U, 1600H, 800W, 1000D

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**20630-218**



Varistar svetsad stålram för statisk belastning. För 19 tum, ETSI eller monteringsplatta integration. För mobila applikationer.

### DESIGN

Svetsad, pulverlackerad finish, svartgrå, RAL 7021

### PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 33U

Höjd: 1600mm

Bredd: 800mm

Djup: 1000mm

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Svart grå

Färgkod: RAL 7021

Överensstämmer med.: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Dynamisk belastning: 1000kg

Rammaterial: Stål

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåp-/rackram

Statisk belastning: 1600kg

Typ: Mobil

Fungerar med.: Varistar CP

Net Weight: 37.171kg

## **VARNING**

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**