


Varistar CP flyttbart skåp ram, 38 U, 1800H, 800W, 900D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20630-225



Varistar svetsad stålram för statisk belastning. För 19 tum, ETSI eller monteringsplatta integration. För mobila applikationer.

DESIGN

Svetsad, pulverlackerad finish, svartgrå, RAL 7021

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 38U

Höjd: 1800mm

Bredd: 800mm

Djup: 900mm

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Svart grå

Färgkod: RAL 7021

Överensstämmer med.: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Dynamisk belastning: 1000kg

Rammaterial: Stål

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåp-/rackram

Statisk belastning: 1600kg

Typ: Mobil

Fungerar med.: Varistar CP

Net Weight: 40.375kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE