

Varistar CP flyttbart skåp ram, 47 U, 2200H, 600W, 1100D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20630-243



Varistar svetsad stålram för statisk belastning. För 19 tum, ETSI eller monteringsplatta integration. För mobila applikationer.

DESIGN

Svetsad, pulverlackerad finish, svartgrå, RAL 7021

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 47U

Höjd: 2200mm

Bredd: 600mm

Djup: 1100mm

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Svart grå

Färgkod: RAL 7021

Överensstämmer med.: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Dynamisk belastning: 1000kg

Rammaterial: Stål

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåp-/rackram

Statisk belastning: 1600kg

Typ: Mobil

Fungerar med.: Varistar CP

Net Weight: 46.569kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE