

Termostat med extern temperaturgivare

Data Solutions

KATALOGNUMMER

20715-003



Termostat med extern givare.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Extern givare kan placeras nära den kritiska underenheten

Inställningsområde 20 ... 60 grader C, brytarskillnad 3 ... 10 K.

För styrning av värmare eller fläktar

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Termostat

Gross Weight: 0.524kg

Material: Plast

Förpackningskvantitet: 1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE