

Varistar CP Ståldörr, perforerad med 1-punktslås, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-015



Varistar CP Perforerad ståldörr, IP 20 med enpunktslås.

DESIGN

Perforerad ståldörr med enpunktslås för kapslingsklass IP 20

Öppningsvinkel 180 grader

Nyckellåsets lock

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 52U

Höjd: 2450mm

Bredd: 800mm

Låstyp: Enpunktslås

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Svart grå

Färgkod: RAL 7021

Överensstämmer med.: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåpdörr

Skyddsklass: IP20

Typ: Ståldörr, perforerad

Fungerar med.: Varistar CP

Net Weight: 23.104kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE