

Varistar CP dubbeldörr i stål, perforerad, 3-punktslås, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-028



Perforerad dubbeldörr i stål Varistar CP med 3-punktslås för applikationer med IP 20-skydd

DESIGN

Dubbelperforerad ståldörr med 3 punktslås för kapslingsklass IP 20

Spakhandtag med nyckelinsats (2 nycklar)

Öppningsvinkel 180 grader

Standardmontering, lås på höger dörr

Kan eftermonteras med spakhandtag 24630003 och din-profilhalvcylinder med nycklar eller tryckknapp

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 47U

Höjd: 2200mm

Bredd: 800mm

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Svart grå

Färgkod: RAL 7021

Överensstämmer med.: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Slutför: Pulverlackerad

Låstyp: 3-punktslåsning

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåpdörr

Skyddsklass: IP20

Typ: Stål dubbeldörr, perforerad

Fungerar med.: Varistar CP

Net Weight: 22.246kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte