

Varistar CP glasdörr med 3-punktslås, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-094



Glasdörr med 3-punktslås ger starkare kontakt mellan dörr och skåpstomme.

DESIGN

Glasdörr med 3-punktslås, med lås

Spakhandtag med nyckelinsats (2 nycklar)

Öppningsvinkel 180 grader

Säkerhetsglas, 6 mm

Standardmontering, lås på höger dörr

Kan eftermonteras med spakhandtag 24630003 och din-profilhalvcylinder med nycklar eller tryckknapp

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 52U

Höjd: 2450mm

Bredd: 600mm

Skyddsklass: IP20

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Svart grå

Färgkod: RAL 7021

Överensstämmer med.: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Slutför: Pulverlackerad

Låstyp: 3-punktslåsning

Material: Stål; Glas

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåpdörr

Typ: Glasdörr

Fungerar med.: Varistar CP

Net Weight: 26.926kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20-dörrar har 2 gångjärn, 38U - 52U IP20-dörrar har 3 gångjärn för att säkerställa robusta IP20-stängningskonstruktioner för högre skåp

Beställ spakhandtag 24630003 och din-låset separat om du vill byta ut 1333 din-låshandtaget

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE