


Teleskopskenor C-profil för skåp för montering av Novastar, 800 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

24562-474



Teleskopskenor med styrprofil för montering i skåp med 25 kg lastkapacitet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För montering av 84 HP breda underrack i 19-tumsplanet

Lastkapacitet: 25 kg per par.

Styrprofilen (1) är anpassad till infästningsmåttet i skåpet (den är bultad i skåpets 19-tums profil); adapterskenan (3) är anpassad till djupet och infästningsmåttet på understället (den sätts in i styrprofilen som en teleskopskena)

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Novastar

Djup: 800mm

Förpackningskvantitet: 2

Slutför: Anodiserad

Material: Aluminium

Produkttyp: Teleskopisk glidskena

Typ: C-profil

Net Weight: 0.66kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inget skydd mot utsugning, inget stopp vid full förlängning.

Förstärkningsskenan och C-rälsen har testats i enlighet med den ryska atomenergimyndighetens GAN-standarder.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE