


RackChiller RDHX PRO slangsats med ventil

Data Solutions

KATALOGNUMMER

24630-201



Det flexibla slangpaketet för RDHX Pro ansluter kylaggregatet till anläggningens vattensystem. De högkvalitativa EPDM-slangarna har utmärkt kemisk stabilitet med typiska vatten- och glykolbaserade kylmedier. Stålarmeringen ger utökad tryckkapacitet med nominellt tryck på 5 bar och minimalt sprängtryck på 20 bar, medan det yttre skiktet skyddar slangarna från mekanisk påfrestning och skador.

DESIGN

Flexibla slangar för anslutning av RDHX Pro med anläggningens vattenförsörjning och retur

Par flexibla slangar för anslutning av till- och returanläggning

Högkvalitativa förstärkta EPDM flexibla slangar

Nominellt arbetstryck 5 bar, minimalt sprängningstryck > 20 bar.

Inkluderar 1-tums BSPP platt tätning svivlar i båda ändar

Finns i längd 4 m eller 6 m.

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Slang

Produktfamilj: RackChiller

Längd: 2500mm

Net Weight: 7.485kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Fungerar endast med RackChiller RDHX PRO.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE