


19-tums frontpanel med hål för handtag, 4 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter

Data Solutions

KATALOGNUMMER

30219-164



Definiera enhetens fronter och sidoinss med Schroff 19-tums frontpaneler. Schroffs frontpaneler på 19 tum har ytterligare hål för montering av handtag och finns i måtten 1 U till 6 U.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

19-tums frontpaneler har ytterligare hål för montering av handtag

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 4U

Djup (D): 3mm

Tillbehörstyp: Frontpanel

Handtagstyp: Främre handtag

Slutför: Anodiserad

Montering: Skruvfront

Förpackningskvantitet: 1

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Anodiserad

Behandlade kanter: Nej

EMC-skärmning: Nej

Höjd (H): 177mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontpanel


Rackbredd: 95HP

Typ: 19-tums frontpanel

Bredd (W): 483mm

Net Weight: 0.664kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte