


Utagsplint, SCHUKO, 9 uttag, med transientskydd

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-211



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med Schuko-uttag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

230 V, 16 A.

Horisontell eller vertikal montering

Anslutningskabel 2 m med SCHUKO/UTE-kontakt

I enlighet med din 57620, VDE 0620

Installationshöjd 1 U

Grenuttag med SCHUKO-uttag

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

PRODUKTATTRIBUT

Sockettyp: SCHUKO

Sockelkvantitet: 9

Switchade uttag: Nej

Spänning AC: 230V

Funktion: Transientskydd

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Grå

Djup: 44mm

Slutför: Anodiserad

Längd: 947.5mm

Material: Aluminium; Polyamid

Produkttyp: Uttagsplint

Net Weight: 1.79kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsfäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE