


Utagsplint, UTE, 12 uttag

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-222



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med UTE-uttag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

230 V, 16 A.

I enlighet med NFC 61-303

Utagslist med UTE-uttag

Monteringshöjd 1 U

Horisontell eller vertikal montering

Anslutningskabel 2 m, med SCHUKO/UTE-kontakt

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

PRODUKTATTRIBUT

Sockettyp: UTE

Sockelkvantitet: 12

Switchade uttag: Nej

Spänning AC: 230V

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Grå

Djup: 44mm

Slutför: Anodiserad

Längd: 947.5mm

Material: Aluminium; Polyamid

Produkttyp: Uttagsplint

Net Weight: 1.681kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE