


Utagsplint, UTE, 3-fas, 9 uttag

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-233



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med UTE-uttag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Anslutningskabel 2 m, öppen ände med hylsor

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Grenuttag med UTE-uttag, 3-fas

3-fas, 16 A per fas

I enlighet med NFC 61-303

Vertikal montering

Installationshöjd 1 U

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Uttagsplint

Sockettyp: UTE

Sockelkvantitet: 9

Färg: Grå; Svart; Röd

Switchade uttag: Nej

Längd: 608.5mm

Spänning AC: 230V

Djup: 44mm

Slutför: Anodiserad

Material: Aluminium; Polyamid

Net Weight: 1.64kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE