


Utagsplint, IEC C19, 16 A, IEC 60309-kontakt, 8x IEC C19, 19 tum

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-280



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med IEC C19-uttag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Grenuttag med C19 IEC-uttag

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Anslutningskabel 2 m, med kontakt i enlighet med IEC 60309

Monteringshöjd 1 U

PRODUKTATTRIBUT

Sockettyp: IEC C19

Sockelkvantitet: 8

Switchade uttag: Nej

Spänning AC: 230V

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Grå

Djup: 44mm

Slutför: Anodiserad

Höjd: 44mm

Längd: 438.5mm

Material: Aluminium; Polyamid

Produkttyp: Uttagsplint

Gross Weight: 0.997kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE