


Utagsplint, IEC, 3-fas, 32 A, IEC 60309-kontakt, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, säkring 6 x 16 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-285



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med IEC C13- och C19-uttag med 3-fasingång.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Grenuttag med IEC-uttag i enlighet med IEC 60320

Vertikal montering

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Anslutningskabel 2 m.

Monteringshöjd 1 U

PRODUKTATTRIBUT

Sockettyp: IEC C13; IEC C19

Socketkvantitet: 30

Switchade uttag: Nej

Spänning AC: 400V

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Grå; Svart; Röd

Djup: 44mm

Slutför: Anodiserad

Höjd: 44mm

Längd: 1753mm

Material: Aluminium; Polyamid

Produkttyp: Uttagsplint

Net Weight: 4.5kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE