



Uttag, UTE, med Wieland®-ingång, 8 uttag, 19 tum, röd

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-348



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack. Wieland-kontakten möjliggör enkel kombination med olika strömingångskablar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ingång via Wieland® GST 18-kontakt

Hylsorna kan vridas i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under monteringen

Utgång via UTE-uttag

Horisontell eller vertikal montering

Installationshöjd 1 U

I enlighet med NFC 61-303

PRODUKTATTRIBUT

Sockettyp: UTE

Sockelkvantitet: 8

Switchade uttag: Nej

Spänning AC: 230V

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Röd

Djup: 44mm

Slutför: Anodiserad

Längd: 438.5mm

Material: Aluminium; Polyamid

Produkttyp: Uttagsplint

Net Weight: 0.67kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsfäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE