

GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0313, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0313



Modulär, kompakt PDU. Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic Basic Power Distribution-enheter möjliggör ström i skåp, rack med öppna ramar och väggmonterade skåp

Ingångsspänning 230 V AC, 1-fas

C13- och C19-uttag

1RU aluminiumprofil

Justerbar verktygslös montering

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Logik

Typ: Grundläggande PDU

Produkttyp: Uttagsplint

Sockettyp: (12) C13

Socketkvantitet: 12

Färg: Svart

Kretsbrytare: 16 A, 1-polig, hy-Mag

Switchade uttag: Nej

Kretsbrytarens kvantitet: 2

Märkeffekt: 7,4 kVA

Placering av ingångskabel: Frontmatning

Inspänning: 200 – 240V

Fas: 1 PH

Avbryt klassning: 5kAIC

Maximal ineffekt: 7,44 kVA

Nominell spänning: 230V

On / Off Switch ingår: Nej

Utspänning: 230VAC

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 32 A.

Kontakttyp: IEC 60309 32P6 (IP44)

Rackenheter: 1U

Löstagbar ingångskabel: Nej

Matningstyp: Ingen

Material: Stål

Slutför: Pulverlackerad

Höjd: 43mm

Bredd: 444mm

Djup: 197mm

Vikt: 5.21kg

Förpackningskvantitet: 1

Ingångskabelns längd: 3m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE