

GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0317-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0317-A



Modulär, kompakt PDU. Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic Basic Power Distribution-enheter möjliggör ström i skåp, rack med öppna ramar och väggmonterade skåp

Ingångsspänning 230 V AC, 1-fas

C13- och C19-uttag

1RU aluminiumprofil

Justerbar verktygslös montering

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Logik

Typ: Grundläggande PDU

Produkttyp: Uttagsplint

Sockettyp: (10) C13; (1) C19

Socketkvantitet: 11

Färg: Svart

Krets brytare: 16 A, 1-polig, hy-Mag

Switchade uttag: Nej

Krets brytarens kvantitet: 0

Placering av ingångskabel: Frontmatning

Inspänning: 100 – 240V

Fas: 1 PH

Avbryt klassning: 5kAIC

Maximal ineffekt: 3,68 kVA

Utspanning: 100 – 240VAC

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 20 A (16 A) Nordamerika; 16 En internationell

Kontakttyp: C20

Rackenheter: 0U

Löstagbar ingångskabel: Ja

Matningstyp: Ingen

Förpackningskvantitet: 1

Ingångskabelns längd: 0m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE