


GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0450, 400 V AC, 3-PH, 16 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0450



Modulär, kompakt PDU. Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic Basic Power Distribution-enheter möjliggör ström i skåp, rack med öppna ramar och väggmonterade skåp

Ingångsspänning 400 V AC, 3-fas

C13- och C19-uttag

1RU aluminiumprofil

Justerbar verktygslös montering

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Logik

Typ: Grundläggande PDU

Produkttyp: Uttagsplint

Sockettyp: (21) C13/C19

Socketkvantitet: 42

Färg: Svart

Kretsbrytare: Ingen kretsbrytare

Switchade uttag: Nej

Kretsbrytarens kvantitet: 0

Märkeffekt: 11,5 kVA Nordamerika; 11,0 kVA internationellt

Ingångskabelns längd: 1.8m

Placering av ingångskabel: Toppmatning

Inspänning: 380 – 415V

Fas: 3 PH

Nominell spänning: 415V

Maximal ineffekt: 11,5 / 11,0 kVA

On / Off Switch ingår: Nej

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 20 A (16 A) Nordamerika; 16 En internationell

Utspänning: 208 – 230VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: IEC 60309 520P6/516P6

Matningstyp: Ingen

Löstagbar ingångskabel: Nej

Material: Stål

Slutför: Pulverlackerad

Höjd: 1490mm

Bredd: 56mm

Djup: 55mm

Vikt: 9.5kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE