

GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0809, 400 V AC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0809

Modulär, kompakt PDU. Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic Basic Power Distribution-enheter möjliggör ström i skåp, rack med öppna ramar och väggmonterade skåp

Ingångsspänning 400 V AC, 3-fas

C13- och C19-uttag

1RU aluminiumprofil

Justerbar verktygslös montering

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Logik

Typ: Grundläggande PDU

Produkttyp: Uttagsplint

Sockettyp: (18) C13; (6) C19

Sockelkvantitet: 24

Färg: Svart

Kretsbytare: 16 A, 1-polig, hy-Mag

Switchade uttag: Nej

Kretsbytarens kvantitet: 6

Ingångskabelns längd: 3m

Placering av ingångskabel: Toppmatning

Inspänning: 400V

Fas: 3 PH-RÖR

Avbryt klassning: 5kAIC

Maximal ineffekt: 22,0 kVA

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 32 A.

Utspanning: 200 – 240VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: IEC 60309 532P6 (IP44)

Matningstyp: Ingen

Löstagbar ingångskabel: Nej

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE