

Intelligent iPDU, EN1335, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN1335

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning.
Design med ultralåg profil

DESIGN

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units övervakar ineffekten för hela PDU:n, ger övervakning av enhetsnivå på faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktöglös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 230 V AC, 1-fas

C13-, C19-uttag

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Logik

Typ: Intelligent PDU

Produkttyp: Uttagsplint

Sockettyp: (32) C13; (6) C19

Socketkvantitet: 38

Färg: Svart

Krets brytare: 16 A, 1-polig, hy-Mag

Switchade uttag: Nej

Krets brytarens kvantitet: 2

Placering av ingångskabel: Toppmatning

Inspänning: 200 – 240V

Fas: 1 PH

Avbryt klassning: 5kAIC

Maximal ineffekt: 7,44 kVA

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 32 A.

Utspänning: 200 – 240VAC

Rackenheter: 0U

Kontakttyp: IEC 60309 32P6 (IP44)

Matningstyp: Ingång

Löstagbar ingångskabel: Nej

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte