

MSPO PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)C13, (9)4-I-1

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN6963



Advantage-seriens PDU-serie med uttagsomkopplare erbjuder energimätning med avancerade alternativ för ström- och miljöövervakning och fjärruttag på/av-koppling. Omfattande övervakning i ingångsfasen, strömbrytare och enskilda utlopps nivåer ger avancerade varningar om potentiella överbelastningar. Mätning av faktureringsklass ger exakta data om energiförbrukning för optimering av energianvändningen. Styrenheten för nätverkshantering som kan bytas under drift har Gigabit- och redundant ethernet-kommunikation med avancerat stöd för externa miljösensorer och racksäkerhetslösningar.

PRODUKTATTRIBUT

Produktfamilj: Logik

Produkttyp: Uttagsplint

Sockettyp: (9) C13/C15; (9) C13/C15/C19/C21

Krets brytare: 20 A.

Färg: Svart

Krets brytarens kvantitet: 6

Switchade uttag: Ja

Längd: 87mm

Märkeffekt: 17,3 kVA

Avbryt klassning: 10kAIC

Antal polacker: 2

Inspänning: 208V

Fas: 3-fas delta

Utspänning: 208VAC

Kontakttyp: IEC 60309 460P9 (IP44)

Nominell spänning: 208V

Löstagbar ingångskabel: Nej

Strömstyrka (minskad strömstyrka): 60 A (48 A)

Rackenheter: 2U

Typ: Intelligent PDU

Slutför: Pulverlackerad

Matningstyp: Utlopp

Material: Stål

Höjd: 87mm

Vikt: 9kg

Bredd: 444mm

Djup: 269mm

Förpackningskvantitet: 1

Ingångskabelns längd: 1.8m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

87 mm L x 444 mm B x 269 mm D, (269 mm D vid CB)

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE