

Uppmätt PDU EN1-serien med enlogic ingång

Data Solutions



Advantage-seriens PDU-serie med ingående mätning erbjuder energimätning med avancerade alternativ för ström- och miljöövervakning. Omfattande övervakning av både ingångsfas och krets brytare ger avancerade varningar om potentiella överbelastningar. Mätning av faktureringsklass ger exakta data om energiförbrukning för optimering av energianvändningen. Styrenheten för nätverkshandling som kan bytas under drift har Gigabit- och redundant ethernet-kommunikation med avancerat stöd för externa miljösensorer och racksäkerhetslösningar.

DESIGN

Svart pulverlackerat chassi

IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information.

UL 2900-1-certifierad för säkerhetsprogramvara för nätverkskopplingsbara produkter.

Dubbla portar för nätverksanslutning: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) och 1x (10/100 Mbps) anslutning/IP-adress

Ethernet-kaskadkoppling upp till 64 PDU:er

Varje PDU kan tillhandahålla likströmsström som är tillräcklig för att driva nätverkshandlingselektronik

Dubbla Ethernet-portar för redundanta nätverkskontakter

Fjärranslutning via HTTP(er), IPv4 och IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(s)

Dataeffektivt REACT-ramverk med inbyggt stöd för mobila enheter

Verktögsfritt nätverkskort (NMC) med Cortex A-5 för mikrobearbetning och minne som kan installeras både upprätt och upp och ned för strömingångar över eller under drift

Kantfärgen på NMC-displayen kan programmeras av användaren för identifiering av strömkällan med PDU

NMC stöder upp till 10 digitala sensorer för övervakning av miljö- och/eller elektroniska lås

Visningsspråken är engelska, spanska, tyska, franska, italienska, koreanska, japanska och kinesiska (förenklad)

SPECIFIKATIONER

Table 1/5

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Sockettyp	Sockelkvantitet	Färg
---------------	---------------	-----	------------	-----------	-----------------	------

EN1361	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(9) C13/C15/C19/C21	9	Svart
EN19HD	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Svart

Table 2/5

Katalognummer	Switchade uttag	Kabellängd	Märkeffekt	Kretsbrytare	Kretsbrytarens kvantitet	Fas
EN1361	Nej	3000mm	3,7 kVA	Ingen kretsbrytare	0	1 PH
EN19HD	Nej	1800mm	57,6 kVA Nordamerika, 69 kVA internationellt	20 A, 1-polig, hy-MagA	18	

Table 3/5

Katalognummer	Nominell utteffekt	Nominell spänning	Antal utspänningar	On / Off Switch ingår	Utspanning	Strömstyrka (minskad strömstyrka)
EN1361	230VAC	230V	12	Nej	230VAC	16 A.
EN19HD	230VAC	415V	36	Nej	208 – 230VAC	100 A (80 A) Nordamerika, 100 En internationell

Table 4/5

Katalognummer	Kontakttyp	Rackenheter	Löstagbar ingångskabel	Matningstyp	Material	Slutför
EN1361	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Ja	Ingång	Stål	Pulverlackerad
EN19HD	IEC 60309 5125P6W (IP67)	0U	Nej	Ingång	Stål	Pulverlackerad

Table 5/5

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Förpackningskvantitet	Ingångskabelns längd
EN1361	43mm	444mm	269mm	4.4kg	1	3m
EN19HD	1750mm	59mm	87mm		1	1.8m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Garanti : nVent Enlogics utrustning ska vara fri från tillverkningsfel under en period av fem (5) år från fakturadatum till den ursprungliga köparen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE