

Enlogic iPDU, switchade och uppmätta EN6-serien

Data Solutions

Advantage-seriens PDU-serie med uttagsomkopplare erbjuder energimätning med avancerade alternativ för ström- och miljöövervakning och fjärruttag på/av-koppling. Omfattande övervakning i ingångsfasen, strömbrytare och enskilda utlopps nivåer ger avancerade varningar om potentiella överbelastningar. Mätning av faktureringsklass ger exakta data om energiförbrukning för optimering av energianvändningen. Styrenheten för nätverkshandling som kan bytas under drift har Gigabit- och redundant ethernet-kommunikation med avancerat stöd för externa miljösensorer och racksäkerhetslösningar.

DESIGN

IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information.

UL 2900-1-certifierad för säkerhetsprogramvara för nätverkskopplingsbara produkter.

Dubbla portar för nätverksanslutning: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) och 1x (10/100 Mbps) anslutning/IP-adress

Ethernet-kaskadkoppling upp till 64 PDU:er

Varje PDU kan tillhandahålla likströmsström som är tillräcklig för att driva nätverkshandlingselektronik

Dubbla Ethernet-portar för redundanta nätverkskontakter

Fjärranslutning via HTTP(er), IPv4 och IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(s)

Dataeffektivt REACT-ramverk med inbyggt stöd för mobila enheter

Verktysfritt nätverkskort (NMC) med Cortex A-5 för mikrobearbetning och minne som kan installeras både upprätt och upp och ned för strömingångar över eller under drift

Kantfärgen på NMC-displayen kan programmeras av användaren för identifiering av strömkällan med PDU

NMC stöder upp till 10 digitala sensorer för övervakning av miljö- och/eller elektroniska lås

Visningsspråken är engelska, spanska, tyska, franska, italienska, koreanska, japanska och kinesiska (förenklad)

SPECIFIKATIONER

Table 1/5

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Sockettyp	Socketkvantitet	Färg
---------------	---------------	-----	------------	-----------	-----------------	------

EN6833	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(24) C13, (12) C19	36	Svart
EN6883	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(18) låsning C13/C15, (18) låsning C13/C15/C19/C21	36	Svart
EN6908	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(24) C13, (12) C19	36	Svart
EN6959	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Svart
EN6990	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(24) låsning C13/C15, (24) låsning C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN69HA	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(24) låsning C13/C15, (24) låsning C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN69HB	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Svart

Table 2/5

Katalognummer	Switchade uttag	Märkeffekt	Kabellängd	Kretsbrytare	Kretsbrytarens kvantitet	Nominell spänning
EN6833	Ja	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA internationellt	3000mm	20 A, 1-polig, hy-MagA	6	415V
EN6883	Ja	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA internationellt	3000mm	20 A, 1-polig, hy-MagA	6	415V
EN6908	Ja	34,6 kVA Nordamerika, 43,5 kVA internationellt	3000mm	20 A, 1-polig, hy-MagA	12	415V
EN6959	Ja	34,6 kVA Nordamerika, 43,5 kVA internationellt	1800mm	20 A, 1-polig, hy-MagA	12	415V

Katalognummer	Switchadeuttag	Märkeffekt	Kabellängd	Kretsbytare	Kretsbytarens kvantitet	Nominell spänning
EN6990	Ja	57,6 kVA Nordamerika, 69 kVA internationellt	1800mm	20 A, 1-polig, hy-MagA	16	415V
EN69HA	Ja	57,6 kVA Nordamerika, 69 kVA internationellt	1800mm	20 A, 1-polig, hy-MagA	16	415V
EN69HB	Ja	57,6 kVA Nordamerika, 55,2 kVA internationellt	1800mm	20 A, 1-polig, hy-MagA	12	415V

Table 3/5

Katalognummer	Nominell uteffekt	Antal utspänningar	Strömstyrka (minskad strömstyrka)	Rackenheter	On / Off Switch ingår	Utspänning
EN6833	230VAC	36	30 A (24 A) Nordamerika, 32 En internationell	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6883	230VAC	36	30 A (24 A) Nordamerika, 32 En internationell	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6908	230VAC	36	60 A (48 A) Nordamerika, 63 En internationell	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6959	230VAC	36	60 A (48 A) Nordamerika, 63 En internationell	0U	Ja	208 – 230VAC
EN6990	230VAC		100 A (80 A) Nordamerika, 100 En internationell	0U	Ja	208 – 230VAC
EN69HA	230VAC		100 A (80 A) Nordamerika, 100 En internationell	5U	Ja	208 – 230VAC
EN69HB	230VAC	36	100 A (80 A) Nordamerika, 80 En internationell	3U	Ja	208 – 230VAC

Table 4/5

Katalognummer	Matningstyp	Kontakttyp	Löstagbar ingångskabel	Material	Slutför	Höjd
EN6833	Utlopp	IEC 60309 530P6/532P6	Nej	Stål	Pulverlackerad	1679mm
EN6883	Utlopp	Dubbel klassad IEC60309 530/532P6 (IP44)	Nej	Stål	Pulverlackerad	1720mm
EN6908	Utlopp	Dubbel klassad IEC 60309 560P6/56P6	Nej	Stål	Pulverlackerad	1780mm
EN6959	Utlopp	IEC 60309 560P6/56P6	Nej	Stål	Pulverlackerad	1720mm
EN6990	Utlopp	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nej	Stål	Pulverlackerad	2030mm
EN69HA	Utlopp	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nej	Stål	Pulverlackerad	222mm
EN69HB	Utlopp	IEC 60309 5125P6W (IP67)	Nej	Stål	Pulverlackerad	132mm

Table 5/5

Katalognummer	Bredd	Djup	Vikt	Förpackningskvantitet	Ingångskabelns längd
EN6833	56mm	75mm	12.23kg	1	3m
EN6883	56mm	75mm		1	3m
EN6908	56mm	75mm	14kg	1	3m
EN6959	56mm	75mm		1	1.8m
EN6990	85mm	85mm	25.3kg	1	1.8m
EN69HA	444mm	269mm	22.2kg	1	1.8m
EN69HB	444mm	269mm		1	1.8m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Garanti : nVent Enlogics utrustning ska vara fri från tillverkningsfel under en period av fem (5) år från fakturadatum till den ursprungliga köparen.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE