

Flexibla slangar för LHX+ / RackChiller in-Row, QD / BSP

Data Solutions



Det flexibla slangpaketet för Varistar LHX+45 in-Rack eller RackChiller in-Row 45 ansluter kylaggregatet till anläggningens vattensystem. De högkvalitativa EPDM-slangarna har utmärkt kemisk stabilitet med typiska vatten- och glykolbaserade kylmedier. Stålarmeringen ger utökad tryckkapacitet med nominellt tryck på 5 bar och minimalt sprängtryck på 20 bar, medan det yttre skiktet skyddar slangarna från mekanisk påfrestning och skador.

DESIGN

Flexibla slangar för anslutning av LHX+ 45 in-Rack eller RackChiller in-Row 45 med anläggningens vattenförsörjning och retur

Par flexibla slangar för anslutning av till- och returanläggning

Högkvalitativa förstärkta EPDM flexibla slangar

Nominellt arbetstryck 5 bar, minimalt sprängningstryck > 20 bar.

Inkluderar 1-tums BSPP platt tätning svivlar i båda ändar

Finns i längd 4 m eller 6 m.

Med snabbkopplingar för enkelt byte eller omorganisation av kylare

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Längd	Förpackningskvantitet
24630-174	4000mm	1
24630-176	6000mm	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Fungerar endast med Varistar LHX+ 45 in-Rack och RackChiller in-Row 45

Kräver en kylare med QDs förinstallerat

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE