

IceStop självreglerande värmekabel

Data Solutions



nVent RAYCHEM IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.

DESIGN

Enkel att projektera

GM-2XT (för bitumentak)

Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections

Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls

Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Nominell tjocklek:	6mm
Nominell bredd:	14mm
Nominell kabelvikt:	130g/m
Matningsspänning:	208 – 240V
Lägsta installationstemperatur:	-18°C
Färg:	Svart
Typ av markbana:	Fläta
Ledarens material:	Nickelpläterad koppar

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Nominell uteffekt, i luft vid 0 C, 230 V.	Nominell uteffekt, i isvatten vid 0 grader C, 230 V.	Ytterjacka material
---------------	---------------	----------	---	--	------------------------

092961-000	GM-2XT	8936153	18W/m	36W/m	Fluorpolymer
446105-000	GM-2X	8936150	18W/m	36W/m	Modifierad polyolefin

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE