

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 V AC, 1-fas

Data Solutions

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning.
Design med ultralåg profil



DESIGN

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units övervakar ingångseffekten för hela PDU och erbjuder fjärrväxling av enskilda uttag, ger övervakning av faktureringsnivå

Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning

Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp

Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande

Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er

Verktyslös styrenhet som kan bytas under drift

Inspänning 230 V AC, 1-fas

C13-, C19-uttag

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Sockettyp	Sockelkvantitet	Färg
EN2326	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(20) C13, (4) C19	24	Svart
EN2316-A	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(12) C13, (4) C19	16	Svart
EN2317	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(12) C13, (4) C19	16	Svart
EN2325	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(20) C13, (4) C19	24	Svart
EN2329	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(24) C13, (8) C19	32	Svart

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Sockettyp	Sockelkvantitet	Färg
EN2350	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C 21	40	Svart
EN2380	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(16) låsning C13/C15, (16) låsning C13/C15/C19/C 21	32	Svart
EN2337	Logik	Intelligent PDU	Uttagsplint	(38) C13, (6) C19	44	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Krets brytare	Switchade uttag	Krets brytarens kvantitet	Märkeffekt	Ingångskabelns längd	Placering av ingångskabel
EN2326	Ingen krets brytare	Ja	0	3,7 kVA	3m	Toppmatning
EN2316-A	16 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	0			Frontmatning
EN2317	16 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	0			Toppmatning
EN2325	16 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Toppmatning
EN2329	16 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Toppmatning
EN2350	20 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Toppmatning
EN2380	20 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	3m	Toppmatning
EN2337	16 A, 1-polig, hy-Mag	Ja	2			Toppmatning

Table 3/6

Katalognummer	Inspänning	Fas	Maximal ineffekt	Nominell spänning	On / Off Switch ingår	Utpänning
EN2326	100 – 240V	1 PH	3,68 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2316-A	100 – 240V	1 PH	3,68 kVA			100 – 240VAC

Katalognummer	Inspänning	Fas	Maximal ineffekt	Nominell spänning	On / Off Switch ingår	Utspänning
EN2317	200 – 240V	1 PH	3,68 kVA			200 – 240VAC
EN2325	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2329	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2350	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2380	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2337	200 – 240V	1 PH	7,44 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6

Katalognummer	Strömstyrka (minskad strömstyrka)	Kontakttyp	Rackenheter	Löstagbar ingångskabel	Matningstyp	Material
EN2326	16 A.	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Ja	Ingång	Stål
EN2316-A	20 A (16 A) Nordamerika, 16 En internationell	C20	0U	Ja	Ingång	
EN2317	16 A.	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Nej	Ingång	
EN2325	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nej	Ingång	Stål
EN2329	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nej	Ingång	Stål
EN2350	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nej	Ingång	Stål
EN2380	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nej	Ingång	Stål
EN2337	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nej	Ingång	

Table 5/6

Katalognummer	Slutför	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Förpackningskvantitet
---------------	---------	------	-------	------	------	-----------------------

EN2326	Pulverlackerad	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2316-A						1
EN2317						1
EN2325	Pulverlackerad	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	Pulverlackerad	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2350	Pulverlackerad	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	Pulverlackerad	1490mm	56mm	75mm		1
EN2337						1

Table 6/6

Katalognummer	Avbryt klassning
EN2326	5kAIC
EN2316-A	5kAIC
EN2317	5kAIC
EN2325	5kAIC
EN2329	5kAIC
EN2350	5kAIC
EN2380	5kAIC
EN2337	5kAIC

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE