

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



DESIGN

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg
EN5403	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(30) C13, (6) C19	36	Svart
EN5325	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(20) C13, (4) C19	24	Svart
EN5329	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(24) C13, (8) C19	32	Svart
EN5337	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(38) C13, (6) C19	44	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Kretsbytare	Växlande uttag	Antal kretsbytare	Strömstyrka	Effektmärkning	Placering av ingångskabel
EN5403	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	0			Toppmatad
EN5325	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2		7,4 kVA	Toppmatad
EN5329	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2		7,4 kVA	Toppmatad
EN5337	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2	32A		Toppmatad

Table 3/6

Katalognummer	Ingångsspänning	Fas	Avbrottsspänning	Max. ineffekt	Nominell spänning	Strömbrytare ingår
EN5403	400V	3-Fas WYE	5kAIC	11.0 kVA		
EN5325	200 – 240V	1-fas	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nej
EN5329	200 – 240V	1-fas	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nej
EN5337	200 – 240V	1-fas	5kAIC	7.44 kVA		

Table 4/6

Katalognummer	Utgångsspänning	Strömstyrka (reducerad strömstyrka)	Kontakttyp	Rackenheter	Löstagbar ingångskabel	Mätningstyp
EN5403	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nej	Utlopp
EN5325	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nej	Utlopp
EN5329	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nej	Utlopp
EN5337	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nej	Utlopp

Table 5/6

Katalognummer	Material	Yta	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
---------------	----------	-----	------	-------	------	------

EN5403						
EN5325	Stål	Pulverlackerad	1780mm	52mm	53mm	8.82kg
EN5329	Stål	Pulverlackerad	1780mm	52mm	53mm	8.52kg
EN5337						

Table 6/6

Katalognummer	Antal i förpackningen	Längd på ingångskabel
EN5403	1	
EN5325	1	3m
EN5329	1	3m
EN5337	1	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order bracket for vertical mounting separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE