

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

DESIGN

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg
EN5402	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(18) C13, (6) C19	24	Svart
EN5808	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(12) C13, (12) C19	24	Svart
EN5810	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(24) C13, (12) C19	36	Svart
EN5850	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg
EN5812	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(36) C13, (12) C19	48	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Växlande uttag	Kretsbytare	Effektmärkning	Antal kretsbytare	Placering av ingångskabel	Ingångsspänning
EN5402	Nej	Ingen kretsbytare	11.0 kVA	0	Toppmatad	380 – 415V
EN5808	Nej	16 A, enpolig, Hy-Mag	22.0 kVA	6	Toppmatad	380 – 415V
EN5810	Nej	16 A, enpolig, Hy-Mag	22.0 kVA	6	Toppmatad	380 – 415V
EN5850	Nej	20 A, enpolig, Hy-Mag	17,3 kVA Nordamerika, 22,1 kVA internationellt	6	Toppmatad	380 – 415V
EN5812	Nej	16 A, enpolig, Hy-Mag		6	Toppmatad	400V

Table 3/6

Katalognummer	Fas	Avbrottsspänning	Nominell spänning	Max. ineffekt	Strömbrytare ingår	Strömstyrka (reducerad strömstyrka)
EN5402	3 PH		415V	11.0 kVA	Nej	16 A
EN5808	3 PH		415V	22.0 kVA	Nej	32 A
EN5810	3 PH		415V	22.0 kVA	Nej	32 A
EN5850	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	Nej	30 A, (24 A), Nordamerika, 32 A, internationellt
EN5812	3-Fas WYE	5kAIC		22.0 kVA		32 A

Table 4/6

Katalognummer	Utgångsspänning	Rackenheter	Kontakttyp	Mätningstyp	Löstagbar ingångskabel	Material
---------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------------------	----------

EN5402	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Utlopp	Nej	Stål
EN5808	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Utlopp	Ja	Stål
EN5810	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Utlopp	Nej	Stål
EN5850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Utlopp	Nej	Stål
EN5812	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Utlopp	Nej	

Table 5/6

Katalognummer	Yta	Höjd	Bredd	Djup	Vikt	Antal i förpackningen
EN5402	Pulverlackerad	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN5808	Pulverlackerad	1780mm	52mm	53mm		1
EN5810	Pulverlackerad	1780mm	85mm	53mm	12.23kg	1
EN5850	Pulverlackerad	1780mm	56mm	75mm	11.93kg	1
EN5812						1

Table 6/6

Katalognummer	Längd på ingångskabel
EN5402	3m
EN5808	3m
EN5810	3m
EN5850	1.8m
EN5812	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order bracket for vertical mounting separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE