


Joint Bond endast formpar, signal

Data Solutions



DESIGN

Par av utbytesformar utformat för installation av övergångsförbindningar till skenändar

Anslutningen görs i skarvplåtens fördjupning

SPECIFIKATIONER

Material: Grafit

Table 1/1

Katalognummer	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Produkt	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
SBM456	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/4 TUM XS	Mögel och mögel rengöringsverktyg	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	3/4 TUM XS	Endast form	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 3/4 tum	Mögel och mögel rengöringsverktyg	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Katalognummer	Typ av järnväg	Typ av förbindningsterminal	Produkt	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
SBS5838M	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Flik på 3/4 tum	Endast form	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	Mögel och mögel rengöringsverkt yg	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	Endast form	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Huvudfri skena	Huvud fritt	Mögel och mögel rengöringsverkt yg	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Huvudfri skena	Huvud fritt	Endast form	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Huvudfri skena	Huvud fritt	Mögel och mögel rengöringsverkt yg	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Huvudfri skena	Huvud fritt	Endast form	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	Mögel och mögel rengöringsverkt yg	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	Endast form	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 lb till 141 lb T-Rail sektioner	Fliken 1 tum	Endast form	#1 koncentrisk	8.43mm	T7

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE