

Joint Bond T7 komplett svetspar, signal

Data Solutions



DESIGN

Komplett svetsningsenhet är ett effektivt hjälpmedel för infästning av övergångsförbindningar över skarven vid skenändarna

Anslutningen görs i skarvskenans fördjupning

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Typ av järnväg: 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner

Material: Stål; Grafit

Table 1/1

Katalognummer	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
SBHFT7E	Huvud fritt	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBHFT7K	Huvud fritt	5/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7F	Flik på 3/4 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7

Katalognummer	Typ av förbindningsterminal	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp
SBTBT7G	Fliken 1 tum	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBXST7D	3/4 TUM XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBTBT7B	Fliken 1 tum	5/16" Bondstrand	7.94mm	T7

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE