


Samlingsförbindning T8 komplett svetspar, kraft

Data Solutions



DESIGN

Komplett svetsningsenhet är ett effektivt hjälpmedel för infästning av övergångsförbindningar mot skenhuvudet

Anslutningen görs i skarvplåtens fördjupning

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Rälstyp: 85 lb till 141 lb, T-skensektioner

Typ av bindningsterminal: C

Material: Grafit; Stål; Termoplast

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Bindningslängd	Svetsarstil
PBCT8X3		50 mm ² , linpart	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	120 mm ² , linpart	9.53mm	177.8mm	T8
PBCT82S13		2/0, koncentrisk	10.62mm	330.2mm	T8

Katalognummer	Artikelnummer	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Bindningslängd	Svetsarstil
PBCT82J13		2/0, linpart	12.19mm	330.2mm	T8
PBCT82J9		2/0, linpart	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13		3/0 komposit	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		4/0, linpart	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		95 mm ² , linpart	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		250 kcmil, linpart	19.05mm	330.2mm	T8

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE