

Bildskärm, tangentbord, styrplatta, 1 U-låda

Data Solutions



Utformad för standard 19-tums rackmontering konstruerad för komfort robust design för tung användning eller arbete i tuffa miljöer

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Utdragbart 17-tums TFT-färgmonitorchassi, 1 U (upplösning 1280 x 1024; ansluts till VGA-gränssnitt)

Tangentbord med tangentbordslayout på olika språk (ansluts via USB)

Inbyggd pekplatta (ansluts via USB)

Spänningsmatning: Ingång för brett område (nominell nätspänning 110 till 240 V AC), spänningsförsörjning 12, 24 och 48 V DC på begäran

Djupjusterbar montering för olika breddgrader av serverpanel-/glidfästen; monteringsdjup (mått c = avstånd mellan 19-tums profiler): Dimension c 470 ... 740 mm

SPECIFIKATIONER

Djup: 470mm
Produkttyp: Skåp/racklåda

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Typ	Fungerar med.
---------------	----------	-----------------------	------	---------	-----	---------------

60118-580	1U	1	Kolsvart	RAL 9005	Bildskärm, tangentbord, styrplatta	19-tums skåp
60118-582	1U	1	Kolsvart	RAL 9005	Bildskärm, tangentbord, styrplatta	19-tums skåp
60118-581	1U	1	Kolsvart	RAL 9005	Bildskärm, tangentbord, styrplatta	19-tums skåp

Table 2/2

Katalognummer	Tangentbordstyp
60118-580	QWERTY UK
60118-582	AZERTY
60118-581	QWERTZ

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ytterligare versioner på begäran. Med styrkula eller numerisk knappsats.

Andra tangentbordslayouter finns i användarhandboken.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE