

# nVent ERICO system 3000 interceptor

## Data Solutions



### DESIGN

Dynamiskt svar på en blixtnedledares funktionssätt

Designad för installationer med lägre höjd

Icke radioaktiv teknologi

Ingen extern kraftkälla krävs

### SPECIFIKATIONER

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Material                          | Temperatur   | Installationshöjd (H) | Diameter 1 (Ø1) |
|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| INTMKIVSS     | 702089        | 0682722  | Rostfritt stål<br>316 (en 1,4401) | -40 to 100°C | 20m max               | 101.6mm         |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Diameter 2 (Ø2) | Höjd (H) | Gängstorlek (TS) | Enhetens vikt |
|---------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|---------------|
| INTMKIVSS     | 702089        | 0682722  | 26.15mm         | 348mm    | 1/2-TUMS<br>BSPP | 2.06kg        |

## DIAGRAMS

---



## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**